



HWX029H

**Bobina di chiusura 380-480V AC (CC) HW1/2/4**

**Proprietà tecniche**

**Potenza**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Assorbimento potenza di spunto | 200 VA |
| Consumo operativo              | 5 VA   |

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP4X |
|-----------------------------------------|------|

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

**Condizioni di impiego**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Tensione di comando AC                            | 380 - 480 V |
| Tensione di isolamento nominale Ui                | 480 V       |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso<br>Uimp     | 6000 V      |
| Categoria di sovratensione secondo IEC<br>60947-1 | 2           |