



HWX029HSA

**Bobina di chiusura 380-480V AC (CC) HW1/2/4/6**

**Proprietà tecniche**

**Potenza**

Assorbimento potenza di spunto	200 VA
Consumo operativo	5 VA

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC	380 - 480 V
Tensione di isolamento nominale $U_i$	480 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	2