



HWX702HSA

Motore carica molle 48-60V DC (MO) HW1

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 4,80 A

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di isolamento nominale U_i 450 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso
 U_{imp} 6000 V

Tensione di comando DC 48 - 60 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C