



HWX704HSA

**Motore carica molle 200-250V DC (MO) HW1**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 1 A

**Condizioni di impiego**

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di isolamento nominale  $U_i$  450 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  $U_{imp}$  6000 V

Tensione di comando DC 200 - 250 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C