



HWX711H

Motore carica molle 24V DC (MO) HW2/4

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	8,20 A
-------------------	--------

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di isolamento nominale U_i	450 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	6000 V
Tensione di comando DC	24 - 24 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Funzioni

Con funzione auto-reset	No
-------------------------	----