



HWX711HSA

Motore carica molle 24V DC (MO) HW2/4/6

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 8,20 A

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione DC; c.c.; corrente continua

Tensione di isolamento nominale U_i 450 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso
 U_{imp} 6000 V

Tensione di comando DC 24 - 24 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -20 - 70 °C

Funzioni

Con funzione auto-reset No