



HXA024H

Contatti Allarme Per x160-P160-x250-P250-x630-P630, 1 Na + 1 Nc 250 V Ac

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	3 A
Corrente nominale 230 V AC15	3 A

Connettività

Tipo di connettore	QuickConnect
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto

Conessione

Tipo di contatto	1NC+1NO
Sezione conduttore flessibile	0.5 - 1.25 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.5 - 1.25 mm ²

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	1500 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC

Potenza

Potenza dissipata totale	3 W
--------------------------	-----

Equipaggiamento

Numero di contatti INV	0
Numero di contatti NC	1

Protezione

Grado di protezione IP	IP4X
------------------------	------