



HXA026H

### Contatto allarme X/P160-X/P630 1no+nc 125Vac bassa impedenza

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	0,10 A
Corrente nominale 230 V AC15	0,10 A

##### Connettività

Tipo di connettore	QuickConnect
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto

##### Connessione

Tipo di contatto	1NC+1NO
Sezione conduttore flessibile	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	1500 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC

##### Potenza

Potenza dissipata totale	3 W
--------------------------	-----

##### Equipaggiamento

Numero di contatti INV	0
Numero di contatti NC	1

##### Protezione

Grado di protezione IP	IP4X
------------------------	------