



HXA026H

Contatto allarme X/P160-X/P630 1no+nc 125Vac bassa impedenza

Proprietà tecniche

Corrente

| | |
|------------------------------|--------|
| Corrente nominale | 0,10 A |
| Corrente nominale 230 V AC15 | 0,10 A |

Connettività

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di connettore | QuickConnect |
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a scatto |

Conessione

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo di contatto | 1NC+1NO |
| Sezione conduttore flessibile | 0.5 - 1.25 mm ² |
| Sezione conduttore rigido | 0.5 - 1.25 mm ² |

Condizioni di impiego

| | |
|---|--------|
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 1500 V |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |

Potenza

| | |
|--------------------------|-----|
| Potenza dissipata totale | 3 W |
|--------------------------|-----|

Equipaggiamento

| | |
|------------------------|---|
| Numero di contatti INV | 0 |
| Numero di contatti NC | 1 |

Protezione

| | |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP4X |
|------------------------|------|