

HXB040H

Comando A Motore Per X250 24 V Dc

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	24 - 24 V
Funzioni	
Con funzione auto-reset	No