



HXC011H

Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 24 V Dc

Proprietà tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 0,56 VA

Protezione

Grado di protezione IP IP4X

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 24 - 24 V

Funzioni

Ritardato No