



HXF001H

Bobina Lancio Corrente H1600 24Vdc

Proprietà tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 0,72 VA

Protezione

Grado di protezione IP IP4X

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 24 - 24 V