



HXF002H

Bobina Lancio Corrente H1600 48Vdc

Proprietà tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 1,44 VA

Protezione

Grado di protezione IP IP4X

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 48 - 48 V