



L53201

**Portafusibile Sezionabile L38 32 A 10.3X38 Mm + Spia Luminosa 1 Polo+N 1 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	77 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	75 mm

**Architettura**

Numero di poli	2
----------------	---

**Corrente**

Corrente nominale	32 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Solo per uso interno**

Numero di moduli da 17,5 mm	2
-----------------------------	---

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	1,80 - 1,80 Nm
Montaggio su	Guida DIN

**Potenza**

Potenza dissipata totale	1,50 W
--------------------------	--------

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Connessione**

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	16 - 16 mm <sup>2</sup>

**Fusibile**

Taglia del fusibile	10.3 x 38
---------------------	-----------

**Porta / coperchio**

Bloccabile	No
------------	----