




L53201



Portafusibile Sezionabile L38 32 A 10.3X38 Mm + Spia Luminosa 1 Polo+N 1 M. Din

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	77 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	75 mm

Architettura

Numero di poli	2
----------------	---

Corrente

Corrente nominale	32 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Solo per uso interno

Numero di moduli da 17,5 mm	2
-----------------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	1,80 - 1,80 Nm
Montaggio su	Guida DIN

Potenza

Potenza dissipata totale	1,50 W
--------------------------	--------

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	10 - 10 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	16 - 16 mm ²

Fusibile

Taglia del fusibile	10.3 x 38
---------------------	-----------

Porta / coperchio

Bloccabile	No
------------	----