

MYN206

Interruttore Automatico 2P 4.5Ka C-6A 2M

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 6 A

Architettura

Numero di poli 2P

Curva C

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Principali caratteristiche elettriche

Potere d'interruzione nominale I_{cn} AC secondo IEC60898-1 4,50 kA

Coppia di serraggio nominale terminale superiore 2,80 - 2,80 Nm

Coppia di serraggio nominale terminale inferiore 2,80 - 2,80 Nm

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 400 - 400 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tensione di isolamento nominale U_i 500 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp} 4000 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 1 - 35 mm²

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 1 - 25 mm²

Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili 1 - 25 mm²

Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi 1 - 35 mm²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 2,80 - 2,80 Nm

Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari Biconnect

Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari Terminale a vite

Possibilità di montaggio a 360° Sì

Con riserva di modifiche tecniche

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Grado di inquinamento secondo IEC60664 / IEC60947-2	2
---	---

Classe di limitazione di energia I ² t	3
---	---

Protezione dall'umidità dell'aria	Per tutti i climi
-----------------------------------	-------------------

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Potenza

Potenza dissipata totale	2,43 W
--------------------------	--------

Connettività

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Serie

Altezza	83 mm
---------	-------

Larghezza	35 mm
-----------	-------

Profondità	70 mm
------------	-------