



MYN210

Interruttore Automatico 2P 4.5Ka C-10A 2M

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Architettura

Numero di poli	2P
Curva	C

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Principali caratteristiche elettriche

Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC60898-1	4,50 kA
Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2,80 - 2,80 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2,80 - 2,80 Nm

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	400 - 400 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 25 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 35 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,80 - 2,80 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Possibilità di montaggio a 360°	Sì

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni d'uso

Grado di inquinamento secondo IEC60664 / IEC60947-2	2
---	---

Classe di limitazione di energia I ² t	3
---	---

Protezione dall'umidità dell'aria	Per tutti i climi
-----------------------------------	-------------------

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Potenza

Potenza dissipata totale	3,11 W
--------------------------	--------

Connettività

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

Allineamento superiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati
---	---------------------

Serie

Altezza	83 mm
---------	-------

Larghezza	35 mm
-----------	-------

Profondità	70 mm
------------	-------