




MZ202



Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	6 A
-------------------	-----

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto

Numero di moduli

Numero di moduli	0,50
------------------	------

Connessione

Tipo di contatto	1NC+1NO
Sezione conduttore flessibile	6 mm ²
Sezione conduttore rigido	10 mm ²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Durata

Numero di manovre	12000
Durata elettrica e numero di cicli	6000

Potenza

Potenza dissipata totale	0,20 W
--------------------------	--------

Serie

Larghezza	9 mm
Profondità	68 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti INV	0
Numero di contatti NC	1