


MZ203



Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

Proprietà tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 15 VA

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 60 °C

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 230 - 415 V

Tensione di comando DC 110 - 130 V

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

Tensione di isolamento nominale Ui 4000 V

Serie

Altezza 83 mm

Larghezza 18 mm

Profondità 68 mm