




MZ204



### Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

#### Proprietà tecniche

##### Potenza

Assorbimento potenza di spunto 27 VA

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 60 °C

##### Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 24 - 48 V

Tensione di comando DC 12 - 48 V

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

Tensione di isolamento nominale Ui 4000 V

##### Serie

Altezza 83 mm

Larghezza 18 mm

Profondità 68 mm