

68 mm







Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

Proprietà tecniche

D	_	٠	_	n	_	_

Profondità

Assorbimento potenza di spunto	27 VA
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
Condizioni di impiego	
Tensione di comando AC	24 - 48 V
Tensione di comando DC	12 - 48 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
Serie	
Altezza	83 mm
Larghezza	18 mm