



MZ205

### Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

#### Proprietà tecniche

##### Potenza

Assorbimento potenza di spunto 2,40 VA

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 60 °C

##### Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 48 - 48 V

Tensione di isolamento nominale Ui 4000 V

Tipo di tensione di alimentazione DC

##### Funzioni

Ritardato No

##### Serie

Larghezza 17,50 mm

Profondità 68 mm