68 mm





Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

Proprietà tecniche

Profondità

Potenza	
Assorbimento potenza di spunto	2,40 VA
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
Condizioni di impiego	
Tensione di comando AC	0 - 0 V
Tensione di comando DC	48 - 48 V
Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC
Funzioni	
Ritardato	No
Serie	
Larghezza	17,50 mm