



MZ527N



## Contatto Ausiliario Segnalazione Guasto Per Salvamotori 1Na 1 A 400 V Ac

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	1 A
Corrente nominale 230 V AC15	3,50 A

#### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Adattatore per guida DIN

#### Numero di moduli

Numero di moduli	0,50
------------------	------

#### Connessione

Tipo di contatto	2NO
Sezione conduttore flessibile	2.5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	2.5 mm <sup>2</sup>

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

#### Frequenza

Frequenza	40 - 60 Hz
-----------	------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 80 °C

#### Durata

Numero di manovre	10000
Durata elettrica e numero di cicli	5000

#### Potenza

Potenza dissipata totale	0,20 W
--------------------------	--------

#### Serie

Larghezza	9 mm
Profondità	68 mm

#### Equipaggiamento

Numero di contatti INV	0
------------------------	---

**Protezione**

---

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20