



SA240

**Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux 2.5 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Architettura**

Numero di poli	2
Numero di poli	2P

**Corrente**

Corrente nominale	40 A
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC60947	0,80 kA

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	2,70 - 2,70 Nm
------------------------------	----------------

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2,50
------------------	------

**Protezione**

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

**Serie**

Altezza	83 mm
Larghezza	44 mm
Profondità	68 mm

**Equipaggiamento**

Numero di contatti NA	3
Numero di contatti NC	1

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

**Connessione**

Sezione conduttore rigido	Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--

**Potenza**

Potenza dissipata totale	2,83 W
Potenza dissipata per polo In	1,32 W