



SA263

**Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din**

#### Proprietà tecniche

##### Architettura

Numero di poli	2
Numero di poli	2P

##### Corrente

Corrente nominale	63 A
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC60947	0,80 kA

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

##### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,70 - 2,70 Nm
------------------------------	----------------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	2,50
------------------	------

##### Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

##### Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	44 mm
Profondità	68 mm

##### Equipaggiamento

Numero di contatti NA	3
Numero di contatti NC	1

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

##### Connessione

Sezione conduttore rigido	Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--

##### Potenza

Potenza dissipata totale	7,14 W
Potenza dissipata per polo In	3,65 W