



SA280



**Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din**

#### Proprietà tecniche

##### Architettura

Numero di poli	2
Numero di poli	2P

##### Corrente

Corrente nominale	80 A
Corrente nominale di breve durata I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947	0,96 kA

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

##### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,70 - 2,70 Nm
------------------------------	----------------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	2,50
------------------	------

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	44 mm
Profondità	68 mm

##### Equipaggiamento

Numero di contatti NA	3
Numero di contatti NC	1

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

##### Connessione

Sezione conduttore rigido	Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--

##### Potenza

Potenza dissipata totale	12,33 W
Potenza dissipata per polo In	6,07 W