



SA480

Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 80 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din

Proprietà tecniche

Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli	4P

Corrente

Corrente nominale	80 A
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC60947	0,96 kA

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 415 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,70 - 2,70 Nm
------------------------------	----------------

Numero di moduli

Numero di moduli	4,50
------------------	------

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	79 mm
Profondità	68 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	5
Numero di contatti NC	1

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

Connessione

Sezione conduttore rigido	Sw: 6 - 25 mm ² - Aux: 1 - 10 mm ²
---------------------------	--

Potenza

Potenza dissipata totale	21,87 W
Potenza dissipata per polo In	5,80 W