



SB432PV

SEZIONAT ROTAT FOTOV 4P 32A 1000VDC 3.5M

Proprietà tecniche

Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli	4P

Numero di moduli

Numero di moduli	3,50
------------------	------

Corrente

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di isolamento nominale U_i	1000 V
Tensione nominale in DC	1000 - 1000 V

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	1,80 - 1,80 Nm
------------------------------	----------------

Serie

Altezza	85 mm
Profondità	72 mm

Potenza

Potenza dissipata totale	6,90 W
--------------------------	--------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 65 °C
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	3

Connessione

Sezione conduttore flessibile	4 - 10 mm ²
Sezione conduttore rigido	4 - 16 mm ²