




SK602



Commutatore Voltmetrico A 7 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 20 A

Numero di moduli

Numero di moduli 3

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

Connesione

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 10 mm²

Sezione conduttore rigido 1 - 6 mm²

Potenza

Potenza dissipata totale 1 W

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 64 mm

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 690 V