




SK603



## Commutatore Amperometrico A 4 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale 20 A

#### Numero di moduli

Numero di moduli 3

#### Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Potenza

Potenza dissipata totale 1 W

#### Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 64 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 690 V

Tensione nominale d'impiego CA 400 - 400 V

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

#### Architettura

Numero di poli 3P+N

#### Equipaggiamento

