




SK604



Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale 20 A

Numero di moduli

Numero di moduli 3

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 40 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1.5 - 10 mm²

Sezione conduttore rigido 1 - 6 mm²

Potenza

Potenza dissipata totale 1 W

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 64 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 690 V

Tensione nominale d'impiego CA 660 - 660 V

Equipaggiamento

Con batterie No