



SM005

Amperometro Analogico Diretto 0 - 5 A 4 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 50 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 54 mm

Misura

Intervallo di misura corrente 0 - 5 A

tipo di strumento di misura Analogico

Potenza

Potenza assorbita VA 1,10 VA

Potenza dissipata totale 1,10 W

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Funzioni

Classe di precisione 0.015

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 2000 V

Frequenza

Frequenza 45 - 65 Hz