



SM101C



## Multimetro Digitale V-I-F-P-Q-A-Cosfi-T-Kwh Rs485 Jbus Modbus 4 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Serie

Altezza 67 mm

Larghezza 73 mm

Profondità 50 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Numero di moduli

Numero di moduli 4

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 70 °C

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Potenza

Potenza dissipata totale 5 W

Potenza assorbita VA 5 VA

#### Equipaggiamento

Tipo di display Digitale

#### Misura

Campo di misura della frequenza 45 - 65 Hz

tipo di strumento di misura Multimetro

Intervallo di misura corrente 0 - 9999 A

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

#### Funzioni

Classe di precisione 0.005

