

SM101E

Multimetro Digitale V-I-F-P-Q-A-Cosfi-Tempo 4 M. Din

Proprietà tecniche

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Serie

Altezza 67 mm

Larghezza 73 mm

Profondità 50 mm

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 70 °C

Connettività

Tipo di connettore Terminale a vite

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 4 mm²

Sezione conduttore rigido 0.5 - 4 mm²

Potenza

Potenza dissipata totale 5 W

Potenza assorbita VA 5 VA

Equipaggiamento

Tipo di display Digitale

Misura

Campo di misura della frequenza 45 - 65 Hz

tipo di strumento di misura Multimetro

Campo di misura della corrente 0 - 9999 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Funzioni

Classe di precisione 0.005