



SM102E

## Centrale Di Misura V-I-F-P-Q-Kwh-Cosfi 96X96 Mm

### Proprietà tecniche

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Serie

Altezza 96 mm

Larghezza 96 mm

Profondità 60 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP51

#### Numero di moduli

Numero di moduli 5

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 80 °C

#### Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 2.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 2.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Potenza

Potenza dissipata totale 10 W

Potenza assorbita VA 10 VA

#### Equipaggiamento

Tipo di display LCD

#### Misura

Campo di misura della frequenza 45 - 65 Hz

tipo di strumento di misura Multimetro

Intervallo di misura corrente 0 - 9999 A

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso, Montaggio a parete