

SM102E

**Centrale Di Misura V-I-F-P-Q-Kwh-Cosfi 96X96 Mm**

**Proprietà tecniche**

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Serie**

Altezza 96 mm

Larghezza 96 mm

Profondità 60 mm

**Protezione**

Grado di protezione IP IP51

**Numero di moduli**

Numero di moduli 5

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 80 °C

**Connettività**

Tipo di connettore Terminale a vite

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile 2.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 2.5 - 6 mm<sup>2</sup>

**Potenza**

Potenza dissipata totale 10 W

Potenza assorbita VA 10 VA

**Equipaggiamento**

Tipo di display LCD

**Misura**

Campo di misura della frequenza 45 - 65 Hz

tipo di strumento di misura Multimetro

Campo di misura della corrente 0 - 9999 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso, Montaggio a parete