



SM150

Amperometro Analogico Indiretto 0 - 150 A 4 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm ²

Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	54 mm

Misura

Intervallo di misura corrente	0 - 150 A
tipo di strumento di misura	Analogico

Potenza

Potenza assorbita VA	1,10 VA
Potenza dissipata totale	1,10 W

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Funzioni

Classe di precisione	0.015
----------------------	-------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	2000 V
------------------------------------	--------

Frequenza

Frequenza	45 - 65 Hz
-----------	------------