



SM150

## Amperometro Analogico Indiretto 0 - 150 A 4 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	54 mm

#### Misura

Campo di misura della corrente	0 - 150 A
tipo di strumento di misura	Analogico

#### Potenza

Potenza assorbita VA	1,10 VA
Potenza dissipata totale	1,10 W

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

#### Funzioni

Classe di precisione	0,015
----------------------	-------

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	2000 V
------------------------------------	--------

#### Frequenza

Frequenza	45 - 65 Hz
-----------	------------