



SM151

Amperometro Digitale Indiretto 0 - 150 A 4 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 70 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 6 mm²

Sezione conduttore rigido 10 mm²

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 54 mm

Misura

Campo di misura della corrente 0 - 150 A

tipo di strumento di misura Digitale

Potenza

Potenza assorbita VA 1 VA

Potenza dissipata totale 1 W

Protezione

Grado di protezione IP IP20

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Funzioni

Classe di precisione 0,01

Frequenza

Frequenza 45 - 65 Hz