



SM204

Memoria per SM103E registrazione di: kW-kVAR; min-max U-I-F; media U-F; allarmi

Proprietà tecniche

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 80 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.5 - 1.5 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.5 - 1.5 mm ²

Protezione

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
------------------------------------	--------

Serie

Altezza	84 mm
Larghezza	21 mm
Profondità	36 mm