



SM601

Amperometro Digitale Indiretto 0 - 600 A 4 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 70 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	6 mm ²
Sezione conduttore rigido	10 mm ²

Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	54 mm

Misura

Intervallo di misura corrente	0 - 600 A
tipo di strumento di misura	Digitale

Potenza

Potenza assorbita VA	1 VA
Potenza dissipata totale	1,10 W

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Funzioni

Classe di precisione	0.01
----------------------	------

Frequenza

Frequenza	45 - 65 Hz
-----------	------------