



SPA090

Cartuccia 1P T1+T2 L-N per SPD tipo SPA9xx

Proprietà tecniche

Corrente

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN-C, TN-S, TT

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto Sì

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Condizioni di impiego

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1 1,20 kV

Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1 264 V

Architettura

Numero di poli 1

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Serie

Altezza 47,3 mm

Larghezza 17,5 mm

Profondità 67,3 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa Sì

Normative

Classe di requisiti IEC 61643 T1, T2