

SPA090

**Cartuccia 1P T1+T2 L-N per SPD tipo SPA9xx**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 50 kA

**Sistema di alimentazione**

Tipo di rete TN-C, TN-S, TT

**Connettività**

Tipo di connettore Raccordo a innesto

**Equipaggiamento**

Con contatto per gestione da remoto Sì

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Condizioni di impiego**

Livello di protezione della tensione Up in accordo con la norma IEC61643-1 1,20 kV

Tensione massima continuativa Uc secondo IEC61643-1 264 V

**Architettura**

Numero di poli 1

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

**Serie**

Altezza 47,3 mm

Larghezza 17,5 mm

Profondità 67,3 mm

**Controlli e indicatori**

Con spia luminosa Sì

**Normative**

Classe di requisiti IEC61643 T1, T2