



SPB040D

Cartuccia L-N Uc 275V In 20kA I_{max} 40kA U_p 1,35kV

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 240 - 415 V

Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1 275 V

Corrente

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 20 kA

Serie

Altezza 52,4 mm

Larghezza 17,5 mm

Profondità 55,3 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN, TT

Normative

Classe di requisiti IEC 61643 T2

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 3 - 3 Nm