



SPB065R

Cartuccia L-N Uc 320V In 20kA I_{max} 65kA Up 1,35kV

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 240 - 415 V

Tensione massima continuativa Uc secondo IEC61643-1 305 V

Livello di protezione della tensione Up in accordo con la norma IEC61643-1 1,45 kV

Serie

Altezza 52,4 mm

Larghezza 17,5 mm

Profondità 55,3 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 1,5 - 25,0 mm²

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 1,5 - 35,0 mm²

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T2

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 3 - 3 Nm