



SPB065R

**Cartuccia L-N Uc 320V In 20kA I<sub>max</sub> 65kA Up 1,35kV**

**Proprietà tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA 240 - 415 V

Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1 305 V

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1 1,45 kV

**Corrente**

Corrente di scarica nominale I<sub>n</sub> 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 20 kA

**Serie**

Altezza 52,4 mm

Larghezza 17,5 mm

Profondità 55,3 mm

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

**Sistema di alimentazione**

Tipo di rete TN-C, TN-S, TT

**Normative**

Classe di requisiti IEC 61643 T2

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale 3 - 3 Nm