



SPK603

SPD 2P per linea VDSL montaggio su guida DIN

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

| | |
|------------------------------|----------------|
| Montaggio su | Guida DIN |
| Coppia di serraggio nominale | 0,22 - 0,22 Nm |

Normative

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Classe di requisiti IEC61643 | C1, C2, C3, D1, B2 |
|------------------------------|--------------------|

Condizioni di impiego

| | |
|---|---------|
| Tensione massima continuativa U_c secondo IEC61643-1 | 130 V |
| Livello di protezione della tensione U_p in accordo con la norma IEC61643-1 | 0,25 kV |

Corrente

| | |
|---|-------|
| Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μ s C2 IEC61643 | 5 kA |
| Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE | 10 kA |

Serie

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 102 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Profondità | 63,5 mm |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 - 85 °C |
|-------------------------|-------------|

Equipaggiamento

| | |
|-------------------------------------|----|
| Con contatto per gestione da remoto | No |
|-------------------------------------|----|

Connessione

| | |
|---|----------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili | 0,14 - 1,5 mm ² |
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi | 0,14 - 1,5 mm ² |