



SPK700

SPD IT per impianti satellite-antenna

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
Coppia di serraggio nominale	1 - 1 Nm

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	C1, C2, C3, D1, B2
-------------------------------	--------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	14 - 18 V
Tensione operativa continua U_c secondo IEC 61643-1	20 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	0,50 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale I_n 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	2,50 kA
Scarico massimo (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	2,5 kA

Serie

Altezza	31,50 mm
Larghezza	144,90 mm
Profondità	71,50 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	No
-------------------------------------	----