



SPK806

## SPD IT 2P per reti industriali bus

### Proprietà tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

#### Normative

Classe di requisiti IEC61643 C1, C2, C3, D1

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 0 - 12 V

Tensione massima continuativa  $U_c$  secondo IEC61643-1 15 V

Livello di protezione della tensione  $U_p$  in accordo con la norma IEC61643-1 0,08 kV

#### Corrente

Corrente di scarica nominale  $I_n$  8 - 20  $\mu s$  C2 IEC61643 5 kA

Scarico massimo ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE 10 kA

#### Serie

Altezza 105,80 mm

Larghezza 6,20 mm

Profondità 83,5 mm

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 85 °C

#### Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto Sì

#### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>